

# 連接電纜 NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

訂貨編號: 562470

FESTO



## 資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 ISO 20401
開關狀態指示	黃色 LED
產品重量	170 g
電氣介面	4 針/3 針 直角式插座/直列式插頭 M8x1/M8x1
操作電壓範圍 DC	20.4 V...26.4 V
40°C 時的額定電流	3 A
電纜長度	10 m
電纜特徵	拖鏈適用
最小電纜彎曲半徑	35 mm
電纜直徑	3.3 mm
電纜結構	2 x 0.25 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
外殼材質	TPE-U(PU)
電觸頭材料	黃銅 青銅
絕緣護套材料	PVC