

連接電纜

NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

料號: 562471

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 ISO 20401
工作狀態顯示	黃色 LED
產品重量	45 g
電氣連接	4-pin / 2-線 直角式插座/電纜 M8x1
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 26.4 V
在40°C時的可接受電流負載	3 A
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	Suitable for energy chains
電纜的最小彎折半徑	35 mm
電纜直徑	3.3 mm
電纜結構	2x0,25
導線末端	導線末端套圈
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-10 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	黃銅 鍍金
Material insulation	PVC