


近接感測器

SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

料號: 562516

FESTO



技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-10 ... 60 °C
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 AC	3 VA
最大接點容量 DC	3 W
短路強度	否
過載承受能力	還未上市
工作電壓範圍 AC	10 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
接頭的導線引出方向	軸向
電纜的測試條件	視需求的測試條件
電纜長度	1 m
電纜屬性	標準
Material cable sheath	PVC
安裝類型	收緊 可以從上方插入到槽內
產品重量	14.8 g
Material housing	PA
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
防護等級	IP67