


油霧器 MS9-LOE


料號: 562533

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	9
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	490 ml
杯罩保護	塑料防護裝置 具有整合的金屬外殼
操作壓力	1 ... 16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	100 l/min
標準額定流量	8,500 ... 27,000 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
周遭防爆溫度	-10°C <= Ta <= +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,000 g
安裝類型	線路安裝 具配件
Material of cover	PA-加強
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material module connector	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material cup seal	NBR
Material screen	PA