

電磁線圈 VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

訂貨編號: 562900

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W 24 V AC : 50/60 Hz , 功率 2.5 VA
允許的電壓波動	-15%/+10%
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IECEX)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (IEC-EX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (IECEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
防爆環境溫度	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C : -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	1700 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 NPT1/2
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	精製鋁合金 灰鑄鐵

