


# 電磁線圈

## VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

料號: 562904

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 110 V DC and AC, flameproof enclosure.



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, power: 2.5 VA 110 V DC: 2.5 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
防塵爆	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
周遭防爆溫度	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	1,700 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	鍛造鋁合金 灰鑄鐵