


電磁線圈

VACC-S18-35-A1-3A

料號: 562909

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301,
230 V AC/50-60 Hz.



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	230 V AC: 50/60 Hz, power: 3.5 VA
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	580 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合 EN 175301-803 標準
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	PA 鋼