

軟啟動閥

MS9-EE-NG-V24-VS

產品代號: 562945

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 9 |
| 寬度尺寸 | 90 mm |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 驅動類型 | 電氣的 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 排氣功能 | 不可節流 |
| 手控裝置 | 位置鎖定 推力 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 閥功能 | 3/2 常閉, 單電控 |
| 工作壓力 | 3.5 ... 16 bar |
| 標準額定流量 | 18,000 l/min |
| 標準額定流量 2-3 | 14,100 l/min |
| 持續通電率 | 100% |
| 線圈的特性參數 | 24V DC: 4,5W |
| 工作介質 | 經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 可選 具附件 線路安裝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 2,100 g |
| 氣壓連接, 氣口 3 | NPT1-11 1/2 |
| 電氣連接 | 插頭 方塊形結構 符合DIN EN 175301-803標準 A型 |
| 材料訊息, 活塞卷軸 | POM |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |