


電源插座

NECU-M-PPG5-C1

料號: 563059

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61984
電氣連接	AIDA Push-pull 5-pin 預組裝 插座 / 彈簧夾緊端子
插頭編碼	On contacts 2 and 5
工作電壓範圍 DC	0 ... 24 V
在40°C時的可接受電流負載	16 A
浪湧強度	2.5 kV
容許的電纜直徑	9 ... 13 mm
端子截面	0.75 ... 2.5 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-40 ... 100 °C
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳
外殼顏色	銀
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	銅合金 鍍鎳和鍍金