


底座 VABS-S7-S-G14

訂貨編號: 563396

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	法蘭 1/4 NAMUR·接口模式
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
板材料	Ematal 塗層鋁