



節流板

VABF-S7-F1B5P1-F

料號: 563401

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
嚮導氣源	外部 內部的
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
操作壓力	0 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12	G1/4
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 NAMUR 孔型
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR