

過濾調壓閥 MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS

訂貨編號: 564124

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------------|---|
| 尺寸 | 9 |
| 系列 | MS |
| 控制鎖 | 可以用附件關閉 |
| 安裝位置 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| 過濾等級 | 40 μm |
| 冷凝水排放裝置 | 手動旋轉 |
| 結構特點 | 直動式過濾膜片調壓閥 |
| 最大冷凝容積 | 220 ml |
| 控制器功能 | 輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能 |
| 壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位) | 具有壓力錶 |
| 工作壓力 | 1 bar...20 bar |
| 壓力調整範圍 | 0.5 bar...7 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.4 bar |
| 防爆環境溫度 | $-10^\circ\text{C} \leq T_a \leq +60^\circ\text{C}$ |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | $-10^\circ\text{C} \dots 60^\circ\text{C}$ |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 介質溫度 | $-10^\circ\text{C} \dots 60^\circ\text{C}$ |
| 環境溫度 | $-10^\circ\text{C} \dots 60^\circ\text{C}$ |
| 產品重量 | 2400 g |
| 安裝方式 | 是否要: 管式安裝 具有附件 |
| 蓋子材料 | 加強型聚醯胺 |
| 螺旋盤材料 | POM |
| 過濾器支架的材料 | POM |
| 材料說明 | RoHS 合規 |

| 特性 | 值 |
|---------|---------------------|
| 底座材質 | 壓鑄鋁 |
| 安裝支架材料 | 壓鑄鋁 |
| 過濾器材料 | PE |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 模組連接件材質 | 壓鑄鋁 |
| 膜片材質 | NBR |
| 碗罩材料 | 精製鋁合金 |
| 杯形密封材料 | NBR |
| 螢幕材料 | PA |
| 絕緣板材質 | POM |
| 閥的柱頭材料 | 精製鋁合金 NBR POM |