

# 過濾調壓閥

## MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

產品代號: 564130

FESTO

12 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾精度, 具壓力錶,  
調壓閥調節頭可鎖定, 金屬保護杯罩, 採用手動冷凝水排放裝置,  
氣流方向: 從左到右。



### 技術參數

特性	值
系列	MS
驅動器鎖	具附件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	嚮導驅動過濾器膜片式調壓閥
冷凝物最大容積	220 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具有回流
壓力錶	具壓力錶
工作壓力	0.8 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.3 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.3 bar
工作介質	空氣品質等級5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1標準
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,400 g
安裝類型	可選 具附件 線路安裝
材料訊息, 蓋子	PA-加強
材料訊息, 旋轉片	POM
材料訊息, 過濾器支架	POM
材料備註	符合 RoHS
底座的材料訊息	壓鑄鋁
材料訊息, 安裝支架	壓鑄鋁
過濾器的材料訊息	PE
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
材料訊息, 模組化大接頭	壓鑄鋁
隔膜的材料訊息	NBR
杯罩的材料訊息	鍛造鋁合金
材料 - 密封杯	NBR
觀察窗的材料訊息	PA
材料訊息, 隔離片	POM
材料訊息, 閥桿	鍛造鋁合金 NBR POM