


調壓閥 MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS

訂貨編號: 564134

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
控制鎖	可以用附件關閉
安裝位置	可選
結構特點	嚮導膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	1 bar...20 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...4 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1400 g
安裝方式	是否要: 面板式安裝 管式安裝 具有附件
蓋子材料	加強型聚醯胺
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
安裝支架材料	壓鑄鋁
外殼材質	壓鑄鋁
模組連接件材質	壓鑄鋁

特性	值
膜片材質	NBR
閥的柱頭材料	精製鋁合金 NBR POM