

插頭 NECU-S-M8G3-HX-Q3

訂貨編號: 564945

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-104 EN 61984
認證	c UL us - 認證 (OL)
連接頻率	3
產品重量	7.8 g
電氣介面	3 針 M8x1 直列式插頭/絕緣位移接頭
操作電壓範圍 DC	0 V...32 V
操作電壓範圍 AC	0 V...32 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	0.8 kV
許用的電纜直徑	2.1 mm...3.5 mm
單根電線直徑	0.05 mm
線徑	0.6 mm...1 mm
介面橫截面	0.1 mm ² ...0.14 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA 壓鑄鋅 鍍鎳
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳黃銅
密封件材質	FPM PUR
電觸頭材料	青銅
允許使用的絕緣護套	PP PVC