


## 連接電纜

### NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

料號: 565290

FESTO



## 技術參數

特性	值
安裝類型	4-40UNC
裝配位置	任何
產品重量	737 g
電氣連接	44-pin 插頭插座 Sub-D
工作電壓範圍 DC	<= 30 V
在40°C時的可接受電流負載	0.86 A
電纜長度	5 m
電纜屬性	用於靜態應用
電纜的最小彎折半徑	95 mm
電纜直徑	9.6 mm
電纜直徑公差	± 0,5 mm
電纜結構	40x0,14
防護等級	IP65 IP67 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 60 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	青銅 鍍金