


匯流排接口 CECX-F-PB-S-V1

料號: 565598

FESTO



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電力消耗 5 V	1.4 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	140 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
狀態顯示	LED (狀態) 紅色 LED = 匯流排故障
Fieldbus介面	PROFIBUS 副控制器 DP-V1
Fieldbus介面, 連結技術	插座 Sub-D 9-pin
Fieldbus介面, 傳輸速度	9.6 kbit/s 高達 12 mbit/s
Fieldbus介面, 電絕緣	是