


# 連接塊

## CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

料號: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.



### 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊和連接技術) 50 mm x 107 mm x 70 mm
安裝類型	在互聯模組 CPX-M-GE 上
產品重量	120 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX(防爆) 標準-氣體	II (1) G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II (1) D
EU以外的防爆保護認證	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
防氣爆	[Ex ia Ga] IIC
防塵爆	[Ex ia Da] IIIC
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
認證核發部門	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
電氣連接	4-pin 4x 插座 A-coded M12x1 圓形插頭連接件
輸入的數量	8