

插頭 NECU-L3G8-C2-IS

訂貨編號: 565709

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 防爆 | 必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX) |
| 連接頻率 | 100 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 55.5 g |
| 電氣介面 | 8 針 螺紋端子 直列式插頭 |
| 操作電壓範圍 DC | 0 V...30 V |
| 40°C 時的額定電流 | 12 A |
| 抗電湧性 | 4 kV |
| 介面橫截面 | 0.2 mm ² ...2.5 mm ² |
| 環境溫度 | -40 °C...85 °C |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 污染等級 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 外殼材質 | PA |
| 外殼顏色 | 藍色 |
| 電觸頭材料 | 銅合金 鍍錫 |