

# 快插接頭 ACK-1/8-PK-3

料號: 5664

FESTO

內螺紋具密封圈.



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	2.4 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
操作壓力注意事項	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 Water: G thread only possible with OL sealing ring
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	3.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 G1/8
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 4 mm 用於倒鉤接頭內徑 3 mm 具螺母
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材料備註	符合 RoHS
Material sealing ring	PA-加強 TPE-U(PU)