


# 具電纜插座 NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

訂貨編號: 566655

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                        |
|-----------------------|--------------------------|
| 電纜標識                  | 不具有標籤支架                  |
| 安裝位置                  | 可選                       |
| 產品重量                  | 7 g                      |
| 電氣介面 1, 功能            | 現場設備端                    |
| 電氣介面 1, 設計            | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型          | 插座                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口          | 直列式                      |
| 電氣介面 1, 連接系統          | 接口樣式 H                   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數        | 3                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯      | 2                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型          | 卡入鎖定                     |
| 電氣介面 2, 功能            | 控制器端                     |
| 電氣介面 2, 介面類型          | 2x 單芯                    |
| 電氣介面 2, 連接系統          | 開放式                      |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數        | 2                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數    | 2                        |
| 操作電壓範圍 DC             | 0 V...60 V               |
| 40°C 時的額定電流           | 3 A                      |
| 電纜長度                  | 1 m                      |
| 電纜特徵                  | 標準                       |
| 電纜直徑                  | 1.3 mm                   |
| 電纜結構                  | 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積              | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| 線端                    | 直接切斷                     |
| 防護等級                  | IP40                     |
| 防護等級說明                | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度                  | -5 °C...60 °C            |
| CE 認證 ( 見合格聲明 )       | 符合歐盟 RoHS 指令             |
| CE 標記 ( 見合格聲明 )       | 符合英國 RoHS 指令             |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L           |
| 材料說明                  | RoHS 合規                  |

| 特性     | 值         |
|--------|-----------|
| 外殼材質   | POM       |
| 外殼顏色   | 黑色        |
| 電觸頭材料  | 銅合金<br>鍍錫 |
| 絕緣護套材料 | PVC       |