


插頭插座, 具電纜

NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

料號: 566656

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--------------------------------------|
| Cable identification | Without inscription label holder |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 17 g |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | 有角的 |
| Electrical connection 1, connection type | 插頭插座 |
| Electrical connection 1, cable outlet | 直的 |
| Electrical connection 1, connection technology | Connection pattern H |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 2 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Snap-in locking |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | 2 single wires |
| Electrical connection 2, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 2 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 2 |
| 工作電壓範圍 DC | 0 ... 60 V |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 3 A |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜屬性 | 標準 |
| 電纜直徑 | 1.3 mm |
| 電纜結構 | 2x0,14 |
| 導體的額定截面 | 0.14 mm ² |
| 導線末端 | Cut off bluntly |
| 防護等級 | IP40 |
| Note on degree of protection | 裝配狀態 |
| 環境溫度 | -5 ... 60 °C |
| CE 符號 (參見符合的標準) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | POM |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| Material electrical contact | 銅合金 經過電鍍 |
| Material insulation | PVC |