


multi-pin CPV10-VI-P6-1/8-C

訂貨編號: 566711

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IECEX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX) EPL Gc (IECEX)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (IEC-EX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 防爆區 2 (IEC-EX) 區 21 (ATEX) 區 21 (IECEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 區 22 (IEC-EX)
證書簽發機構	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X 德國技術監督協會 (TÜV) 21 UKEX 7013 X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex eb IIC Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC Db
防爆環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	440 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
板材料	精製鋁合金