


電氣底座

VAVE-L1-1L2-LR

料號: 566727

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|----------------------------|
| 極性保護 | 用於工作電壓 |
| 附加功能 | 防止火花外射 保持電流的降低 |
| Signal status display | LED |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 污染程度 | 3 |
| 授權 | RCM Mark |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -5 ... 60 °C |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 7.8 g |
| 端子截面 | 0.14 mm ² |
| 電氣連接 | 絞線 |
| 電纜長度 | 1 m |
| 導線末端 | 導線末端套圈 |
| 保護性接地 | 還未上市 |
| 安裝類型 | 夾子 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PA |