


# 塑料氣管 PEN-U

料號: 567448

FESTO

請注意最小訂購量.



代表圖例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
外徑, 英寸	5/8
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 58 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-22 ... 140 °F
氣壓連接	用於插入式接頭外徑 5/8"
顏色	藍色 棕色 黃色 綠色 中性 紅色 黑色 銀 白色
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	PE