


直線驅動器

DGC-18- -HD-

料號: 567547

FESTO

其它行程長度按需要提供。參見型錄頁(PDF)上的特徵負載值



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
行程	1 ... 3,000 mm
活塞直徑	18 mm
緩衝	液壓緩衝器, 硬性特徵曲線 液壓緩衝器, 軟性特徵曲線
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	第二滑塊, 位於左側時作為標準 第二滑塊, 位於右側時作為標準
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	153 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	153 N
運動質量	1.057 kg
0 mm行程時的運動質量	3.987 kg
每 10 mm 行程所增加的重量	0.071 kg
安裝類型	具配件
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)