


# 直線驅動器

## DGC-40- -HD-

料號: 567549

FESTO

其它行程長度按需要提供。參見型錄頁(PDF)上的特徵負載值



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 行程   | 1 ... 3,500 mm                                     |
| 活塞直徑   | 40 mm  |
| 緩衝   | 液壓緩衝器, 硬性特徵曲線<br>液壓緩衝器, 軟性特徵曲線                     |
| 裝配位置   | 任何   |
| 導向   | 迴圈滾珠軸承導向   |
| 位置檢測   | 用於近接感測器  |
| 多樣型  | 具防護的迴圈滾珠軸承導向<br>第二滑塊, 位於左側時作為標準<br>第二滑塊, 位於右側時作為標準 |
| Operating pressure MPa                                   | 0.15 ... 0.8 MPa                                   |
| 操作壓力   | 1.5 ... 8 bar                                      |
| 操作模式   | 雙動   |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| 注意: 操作和嚮導介質  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 0 - No corrosion stress                            |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                                 |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C                                      |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 754 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 754 N  |
| 運動質量   | 6.178 kg   |
| 0 mm行程時的運動質量   | 20.469 kg  |
| 每 10 mm 行程所增加的重量   | 0.199 kg   |
| 安裝類型   | 具配件  |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |
| Material cover   | 鍛造鋁合金  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                   |