

# 塑膠氣管 PUN-H-5/16-SW-150-CB

訂貨編號: 567957

FESTO



## 資料表

特性	值
輸出直徑, 英寸	5/16
流量相關彎曲半徑	0,121 Feet
最小彎曲半徑	0,065 Feet
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的操作壓力	-14,4 psi...145 psi
關於工作壓力的提示	水：與溫度相關的工作壓力，參見圖表，0 - 60°C 時最高 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-31 °F...145 °F
產品重量（取決於長度）	oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 5/16"
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)