

塑料氣管

PUN-H-1/8-WS-150-CB

料號: 568001

FESTO

可用於食品加工行業(耐水解).
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

特性	值
外徑, 英寸	1/8
與流量相關的彎曲半徑	0.039 Fuß
最小彎曲半徑	0.02 Fuß
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 145 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
食品安全	製造商聲明
環境溫度	-31 ... 145 °F
產品重量視長度而定	0.06 oz/ft
顏色	白色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS 不含黃銅和聚四氟乙烯
氣管的材料訊息	TPE-U(PU)