

塑料氣管

PUN-H-5/32-WS-150-CB

料號: 568002

FESTO

可用於食品加工行業(耐水解).
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------------------|
| 外徑, 英寸 | 5/32 |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 0.052 Fuß |
| 最小彎曲半徑 | 0.02 Fuß |
| 溫度取決於操作壓力 | -14.4 ... 145 Psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 食品安全 | 製造商聲明 |
| 環境溫度 | -31 ... 145 °F |
| 產品重量視長度而定 | 0.09 oz/ft |
| 顏色 | 白色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| 氣管的材料訊息 | TPE-U(PU) |