


limit switch box

SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20

料號: 568243

FESTO

Analogue feedback signal from 4...20mA for monitoring process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 設計 | 有角的 |
| 基於標準 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量變量 | 旋轉角度 |
| 測量原則 | 霍爾電磁 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 類比輸出 | 4 - 20 mA |
| 重複精度模擬輸出 ±° | 1 deg |
| 短路強度 | 是 |
| 過載承受能力 | 已可供應 |
| 工作電壓範圍 DC | 15 ... 30 V |
| 無效電流 | 12 ... 20 mA |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 9-pin 螺紋介面 插入式 |
| 可連結的額定導體橫截面 | 2.5 mm ² |
| 電纜螺紋連接 | M20 |
| 容許的電纜直徑 | 5 ... 13 mm |
| 最大行列長度 | 30 m |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 1,000 g |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| 位置指示器 | 黃色/黑色 |
| 設定選項 | Teach-In 通過電接口進行示範 - 記憶 |
| 設定範圍, 記錄角度 | 0 ... 270 deg |
| 防護等級 | IP65 |
| 絕緣電壓 | 50 V |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 安全等級 | III |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 污染程度 | 3 |