

# 塑料氣管

## PEN-3/16-BL-150-CB

料號: 569890

FESTO

標準外徑氣管，用於QS插頭連接件，聚乙烯 (不可用於食品行業)  
該產品只可從Festo美國訂購



### 技術參數

| 特性         | 值                             |
|------------|-------------------------------|
| 外徑, 英寸     | 3/16                          |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 0.075 Fuß                     |
| 最小彎曲半徑     | 0.039 Fuß                     |
| 溫度取決於操作壓力  | -14.4 ... 145 Psi             |
| 操作介質       | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度       | -22 ... 140 °F                |
| 產品重量視長度而定  | 0.1 oz/ft                     |
| 顏色         | 藍色                            |
| 肖氏硬度       | D 52 +/-3                     |
| 材料備註       | 符合 RoHS<br>不含黃銅和聚四氟乙烯         |
| 氣管的材料訊息    | PE                            |