

塑料氣管

PLN-1/2-NT-150-CB

料號: 569902

FESTO

具高度耐化學腐蝕和耐水解能力
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

特性	值
外徑, 英寸	1/2
與流量相關的彎曲半徑	0.213 Fuß
最小彎曲半徑	0.138 Fuß
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 203 Psi
認證核發部門	TZW
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
食品安全	製造商聲明
環境溫度	-22 ... 176 °F
授權	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
產品重量視長度而定	0.58 oz/ft
顏色	中性
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS 不含黃銅和聚四氟乙烯
氣管的材料訊息	PE