

塑膠氣管 PLN-5/8-NT-150-CB

訂貨編號: 569903

FESTO



資料表

特性	值
輸出直徑, 英寸	5/8
流量相關彎曲半徑	0,311 Feet
最小彎曲半徑	0,197 Feet
取決於溫度的操作壓力	-14,4 psi...203 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 含水量符合 www.festo.com 上的製造商合格聲明
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-22 °F...176 °F
產品重量 (取決於長度)	oz/ft
氣動介面	用於快插接頭外徑 5/8"
顏色	本色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE