


波紋吸盤組件

EADB-V1-63-S10-100

料號: 570271

FESTO



技術參數

特性	值
外徑	93 mm
尺寸	63
行程範圍	10 ... 100 mm
活塞桿擴展	43 mm
設計	圓形
裝配位置	任何
設計結構	氣囊組件 具管道排氣
耐腐蝕等級 CRC	3
對介質的抗性	灰塵 碎屑 油 油脂 汽油
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-10 ... 80 °C
運動質量	86 g
產品重量	196 g
安裝類型	插上式 具螺紋針腳
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
材料備註: 轉接器元件	鍛造鋁合金 電鍍
密封件的材料訊息	NBR
材料標示: 摺皺	NBR
雙頭螺栓材料資訊	高合金鋼, 耐腐蝕