

塑膠氣管 PAN-MF-12X1,5-SW

訂貨編號: 570361

FESTO



資料表

特性	值
外徑	12 mm
流量相關彎曲半徑	70 mm
內徑	9 mm
最小彎曲半徑	50 mm
符合標準	DIN 73378-PA12-PHL
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.9 MPa -13.775 psi...275.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...19 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 礦物油
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-60 °C...100 °C
產品重量 (取決於長度)	0.051 kg/m
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 12 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 65 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PA12-P