

# 塑膠氣管 PAN-MF-14X2-SW

訂貨編號: 570362

FESTO



## 資料表

特性	值
外徑	14 mm
流量相關彎曲半徑	75 mm
內徑	10 mm
最小彎曲半徑	50 mm
符合標準	DIN 73378-PA12-PHL
氣管特徵	拖鏈適用
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...2.2 MPa -13.775 psi...319 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...22 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 礦物油
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-60 °C...100 °C
產品重量 (取決於長度)	0.077 kg/m
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 14 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 65 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PA12-P