


# 插頭插座

## MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

料號: 570367

FESTO



### 技術參數

特性	值
安裝類型	通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上
電氣連接	3-pin 直角式插頭插座 Plug pattern type C to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準 方塊形結構
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 24 V
在40°C時的可接受電流負載	6 A
浪湧強度	0.8 kV
電纜螺紋連接	M12
容許的電纜直徑	4 ... 6 mm
端子截面	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
Material housing	PA-加強
Material seals	HNBR