


感測器盒 SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20

訂貨編號: 570527

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------------|-----------------------------|
| 設計 | 角度式 |
| 基於標準 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 認證 | RCM 商標 c UL us - 認證 (OL) |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 測得變量 | 擺角 |
| 測量原理 | 磁性霍爾 |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 類比量輸出 | 4 - 20 mA |
| 類比輸出的重複精度 (\pm °) | 1 deg |
| 短路電流額定值 | 是 |
| 過載保護 | 可用 |
| 操作電壓範圍 DC | 15 V...30 V |
| 空載電源電流 | 12 mA...20 mA |
| 反極性保護 | 適用於所有電氣連接 |
| 電氣介面 | 9 針 螺紋端子 插件 |
| 導線可連接的標稱橫切面 | 2.5 mm ² |
| 電纜接頭 | M20 |
| 許用的電纜直徑 | 5 mm...13 mm |
| 最大電纜長度 | 30 m |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 1000 g |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |
| 設定選項 | 示範 透過電氣連接示範 |
| 設定角向偵測的範圍 | 0 deg...270 deg |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| 防護等級 | IP65 III |
| 絕緣電壓 | 50 V |
| 抗電湧性 | 0.8 kV |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 污染等級 | 3 |