

導向氣壓缸

DFM-N-20-50-B-P-A-GF

料號: 570567
將停止供貨的產品

FESTO

內建導軌.

產品的行程長度等於或大於50 mm時, 可使用近接開關 SMTSO-8E.
對應的安裝組件 SMB-8E 被安裝在內部或外部.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	20 mm
驅動單元的運作模式	軛鐵
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	2 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	141 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
其它可用接口	參見產品圖紙
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕