


插頭 NECU-FCG40-K

訂貨編號: 570895

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60603-13
連接頻率	50
電纜出口	直列式
產品重量	5 g
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	接口型式 FC
電氣介面 1, 介面/線芯數	40
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 連接系統	絕緣位移接口
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	1.5 A
標稱導線橫切面積	0.13 mm ²
導線標稱橫切面	AWG26
防護等級	IP40
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
外殼材質	加強型 PBT
電觸頭材料	青銅 青銅