


# 插頭

## NECU-S-ECG4-HX-Q3

料號: 570922

FESTO



### 技術參數

特性	值
授權	c UL us - Recognized (OL)
連接頻率	1
安裝類型	偵測
電氣連接	4-pin 直式插頭 / 絕緣置換連接 方塊形結構
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	3 A
浪湧強度	0.8 kV
可用個別電線直徑	$\geq 0.07$ mm
可用電線直徑	0.8 ... 1 mm
端子截面	0.14 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP40
環境溫度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	2
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	鍍金
可用電線絕緣	PP PVC TPE-E