


插頭 FBS-SCRJ-PP-GS

訂貨編號: 571017

FESTO



資料表

特性	值
產品重量	60 g
現場總線介面說明	PROFINET FOC
乙太網電纜規格	光纖電纜 聚合物纖維 980/1000 μm 單根導線直徑 : 2.2 mm
許用的電纜直徑	6.5 mm...9.5 mm
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-40 °C...70 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅 鍍鎳
密封件材質	NBR TPE