


被動導向軸 ELFR-...-55- -

訂貨編號: 571437

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------------|-----------------------|
| 工作行程 | 50 mm...1500 mm |
| 尺寸 | 55 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 導軌 | 滑動軸承導軌 循環滾珠軸承導軌 |
| 結構特點 | 被動導向軸 |
| 最大加速度 | 50 m/s ² |
| 最大速度 | 1 m/s...3 m/s |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 防護等級 | IP20 |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| 區域 I _y 的第二力矩 | 38300 mm ⁴ |
| 區域 I _z 的第二力矩 | 41180 mm ⁴ |
| 最大力 F _y | 300 N |
| 最大力 F _z | 300 N |
| 最大空轉運作傳輸電阻 | 10 N |
| 參考使用壽命 | 5000 km |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 0 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 4550 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 77 g |
| 型材材質 | 精製鋁合金 陽極氧化處理 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 驅動蓋材料 | 精製鋁合金 陽極氧化處理 |
| 導軌材料 | 鋼 |
| 滑塊材料 | 精製鋁合金 陽極氧化 |