

塑料氣管
PAN-M-4X0,75-NT
料號: 572083

FESTO



技術參數

特性	值
外徑	4 mm
與流量相關的彎曲半徑	15 mm
內徑	2.5 mm
最小彎曲半徑	10 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 42 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-60 ... 100 °C
產品重量視長度而定	0.008 kg/m
顏色	中性
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	多醯胺 12