

塑料氣管

PAN-M-8X1-NT

料號: 572087

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 外徑 | 8 mm |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 50 mm |
| 內徑 | 6 mm |
| 最小彎曲半徑 | 35 mm |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 26 bar |
| 操作介質 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度 | -60 ... 100 °C |
| 產品重量視長度而定 | 0.022 kg/m |
| 顏色 | 中性 |
| 肖氏硬度 | D 65 +/-3 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 氣管的材料訊息 | 多醯胺 12 |