

**塑料氣管**  
**PAN-M-8X1-GN**  
料號: 572088

FESTO



**技術參數**

特性	值
外徑	8 mm
與流量相關的彎曲半徑	50 mm
內徑	6 mm
最小彎曲半徑	35 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 26 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-60 ... 100 °C
產品重量視長度而定	0.022 kg/m
顏色	綠色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	多醯胺 12