

# Fixed restrictor VMPA1-FT-NW0.5-10

料號: 572545

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
氣壓連接, 氣口 1	底座
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	9 ... 12 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
環境溫度	-5 ... 60 °C
額定尺寸	0.5 mm
裝配位置	任何
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
介質溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	0.06 g
材料備註	符合 RoHS
Material hollow bolt	鍛造鋁合金