


# 連接電纜 NEBS-L1G4-K-5-LE4

訂貨編號: 572577

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                        |
|--------------------|--------------------------|
| 電纜標識               | 具有標籤架                    |
| 連接頻率               | 100                      |
| 產品重量               | 106 g                    |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                    |
| 電氣介面 1, 設計         | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                      |
| 電氣介面 1, 連接系統       | 連接型式 L1J                 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 4                        |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 4                        |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 卡入鎖定                     |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                     |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜                       |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式                      |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 4                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 4                        |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V               |
| 40°C 時的額定電流        | 1 A                      |
| 抗電湧性               | 0.8 kV                   |
| 電纜長度               | 5 m                      |
| 電纜特徵               | 標準                       |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供                |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 13 mm                    |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 42 mm                    |
| 電纜直徑               | 4.1 mm                   |
| 電纜直徑公差             | ± 0.15 mm                |
| 電纜結構               | 4 x 0.17 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積           | 0.17 mm <sup>2</sup>     |
| 線端                 | 直接切斷                     |
| 防護等級               | IP40                     |
| 防護等級說明             | 在組裝好的狀態下                 |

| 特性                    | 值                |
|-----------------------|------------------|
| 環境溫度                  | -20 °C...60 °C   |
| 具有移動電纜的環境溫度           | -5 °C...60 °C    |
| 儲存溫度                  | -20 °C...60 °C   |
| CE 認證 ( 見合格聲明 )       | 符合歐盟 RoHS 指令     |
| CE 標記 ( 見合格聲明 )       | 符合英國 RoHS 指令     |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 材料說明                  | RoHS 合規          |
| 污染等級                  | 2                |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 4 - 極高的耐腐蝕能力     |
| 電纜護套材料                | PVC              |
| 電纜護套顏色                | 灰色               |
| 外殼材質                  | PA               |
| 外殼顏色                  | 白色               |
| 電觸頭材料                 | 鍍錫青銅             |
| 絕緣護套材料                | PVC              |