


# 轉接器 VAVE-C8-1R1

料號: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
Signal status display	LED
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 60 °C
裝配位置	任何
緊固扭矩	0.25 Nm
產品重量	3.5 g
電氣連接	4-pin/2-pin M8 / - 插頭 / 插座
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	青銅